© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tous droits réservés

www.gira.com

Actionneur de store radio eNet 1x



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 Rail DIN	5437 00	1	152,92	42	4010337774297

Caractéristiques

- L’actionneur de store radio eNet reçoit des télégrammes de commande de fermetures motorisées telles que des stores vénitiens, des volets roulants ou des stores banne du module de réception radio eNet ou du serveur eNet via un câble de données.
- Positionnement du store et des lamelles via un appel d'ambiance.
- Positions pour la protection solaire et crépusculaire enregistrables.
- Ambiances de valeur seuil pour protection contre le soleil, crépuscule et alarme de vent.
- Message de confirmation d'état à l'émetteur radiofréquence eNet.
- Temps de marche de la fermeture mémorisable.
- Temps de commande des lamelles mémorisable.

Caractéristiques techniques

Tension nominale:	230 V AC, 50/60 Hz
En attente:	max. 0,2 W
Température ambiante:	-5°C à +45°C
Puissance de raccordement des moteurs:	1000 W
section de raccordement:	4 mm² max.

Indications

- Il est nécessaire d’installer un module de réception radio eNet ou un serveur eNet pour que cet appareil rail DIN puisse fonctionner.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tous droits réservés

www.gira.com

Dimensions

Unités modulaires (UM):	2