


## Module caméra IP System 106



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 verre noir	5562 000	1	899,00	30	4010337112815

## Caractéristiques

- Le module caméra IP System 106 permet d'étendre la communication de porte IP avec une fonction vidéo performante.
- Derrière la vitre noire interchangeable se trouve une caméra Full HD de haute qualité avec une photosensibilité élevée, qui fournit des images claires, même dans les conditions d'éclairage difficiles.
- Grâce au grand angle de détection de 126°, le module offre une vue d'ensemble complète de la zone d'entrée à chaque instant.
- Dans l'obscurité, la caméra passe automatiquement en mode nuit pour une transmission d'image fiable, même en cas de visibilité médiocre.
- La vitre noire peut être remplacée par le service après-vente Gira si nécessaire.

## Caractéristiques techniques

### Raccordements

- Alimentation en tension: via câble plat, 10 pôles
- Vidéo: 1 x connecteur
- Système: 2 x connecteur

### Puissance absorbée

- État de repos: 130 mW
- État de repos et chauffage: 1,36 W
- État actif jour: 1,53 W
- État actif nuit: 3,32 W

### Capteur caméra

- Type: CMOS
- Résolution: Full HD 1 920 x 1 080P, 16:9 avec 2 MP
- Zone de détection visible: 67° à la verticale, 126° à l'horizontale

Rapport des contrastes: 800:1

Température ambiante: -20°C à +50°C

Classe de protection: IP54

Dimensions en mm: l 106,5 x H 106,5 x P 28,7