© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tous droits réservés

www.gira.com

Module d affichage d appel IP System 106



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 verre noir	5564 000	1	1.280,00	30	4010337112822

Caractéristiques

- Compatible avec les systèmes de communication de porte IP.
- Le module d'affichage d'appel IP complète la station de porte avec un écran IPS moderne entièrement tactile de 4" au fonctionnement intuitif.
- Il offre une flexibilité maximale grâce à la possibilité d'appeler directement jusqu'à 1 000 participants.
- La recherche alphanumérique intelligente facilite la sélection rapide, tandis que le changement de langue temporaire assure une utilisation simple par les visiteurs internationaux. En outre, le module dispose d'une fonction de clavier à code qui peut être désactivée si nécessaire. La configuration et la gestion s'effectuent en toute simplicité depuis un navigateur Web. Le capteur de proximité intégré active automatiquement l'écran tout en détectant les salissures. L'excellente lisibilité sous différents angles de vue, même en plein soleil, et la possibilité d'utilisation sans entrave sous la pluie rendent ce module idéal pour les applications en extérieur.

Caractéristiques techniques

Alimentation en tension:	via câble plat, 10 pôles
Affichage	
- Taille:	4" IPS TFT LCD entièrement tactile
- Résolution:	480 x 480 pixels (zone active)
- Luminosité:	
Puissance absorbée	
- État de repos (écran éteint):	300 mW
- État actif (écran allumé, luminosité max.):	1,3 W
Raccordements	
- Vidéo:	1 x barrette de connexion
- Système:	2 x barrette de connexion
Température ambiante:	-20 °C à +50 °C
Classe de protection:	IP54
Dimensions en mm:	l 106,5 x H 106,5 x P 28,7

Les illustrations sont similaires et peuvent différer de l'original.
Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/26.