© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tous droits réservés

www.gira.com

Anneau de support jack modulaire 2x Anneau de support JM-01 à JM-10



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 Anneau de support JM-01	5601 00	1/10	7,55	01	4010337460015
 Anneau de support JM-02	5602 00	1/10	7,55	01	4010337460022
 Anneau de support JM-03	5603 00	1/10	7,55	01	4010337460039
 Anneau de support JM-04	5604 00	1/10	7,55	01	4010337460046
 Anneau de support JM-05	5605 00	1/10	7,55	01	4010337460053
 Anneau de support JM-06	5606 00	1/10	7,55	01	4010337460060
 Anneau de support JM-07	5607 00	1/10	7,55	01	4010337460077
 Anneau de support JM-08	5608 00	1/10	7,55	01	4010337460084
 Anneau de support JM-09	5609 00	1/10	7,55	01	4010337460091

Les illustrations sont similaires et peuvent différer de l'original.
Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/26.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tous droits réservés

www.gira.com

	Anneau de support JM-10	5610 00	1/10	7,55	01	4010337460107

Caractéristiques techniques

Dimensions
- JM-01, JM-02, JM-07: l 14,8 x 19,5 mm
- JM-03: l 14,8 x H 20,0 mm
- JM-04, JM-09: l 14,8 x 19,3 mm
- JM-05: l 16,7 x H 17,3 mm
- JM-06: B 15,9 x H 18,3 mm
- JM-08: l 14,8 x H 19,0 mm
- JM-10: l 16,1 x H 18,5 mm

Indications

- Uniquement pour fixation par vis.
- Convient pour l'installation en goulotte.