© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tous droits réservés

www.gira.com

Module DVI (24+5) Coupleur



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 blanc brillant	5644 03	1/5	110,62	01	4010337460732
 noir mat	5644 10	1/5	110,62	01	4010337460749

Caractéristiques techniques

Profondeur de montage
- Coupleur: au moins 12 mm

Indications

- Uniquement pour fixation par vis.
- Attention ! Tenir compte de l'encombrement pour la fiche et des rayons de courbure.
- A noter en cas d'utilisation avec des accouplements : Ne convient pas pour une installation en gaine et en boîtier standard. Raccordement recommandé avec fiches angulaires.
- Lors de l'utilisation de ces dispositifs de connexion, il existe une limitation de puissance de 15 watts pour les appareils connectés.
- Recommandation d'installation :boîtiers électroniques KaiserMontage encastré : Référence Kaiser :1068-02Montage en paroi creuse : Référence Kaiser :9062-94Installation dans le béton : Référence Kaiser :1268-40