© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tous droits réservés

www.gira.com

Module DVI (24+5) Câble adapteur



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 blanc brillant	5645 03	1	126,46	01	4010337460763
 noir mat	5645 10	1	126,46	01	4010337460770

Caractéristiques techniques

Profondeur de montage
- Câble adapteur: au moins 58 mm

Longueur du câble adaptateur: 200 mm

Indications

- Uniquement pour fixation par vis.
- Attention ! Tenir compte de l'encombrement pour la fiche et des rayons de courbure.
- Lors de l'utilisation de ces dispositifs de connexion, il existe une limitation de puissance de 15 watts pour les appareils connectés.
- Recommandation d'installation :boîtiers électroniques KaiserMontage encastré : Référence Kaiser :1068-02Montage en paroi creuse : Référence Kaiser :9062-94Installation dans le béton : Référence Kaiser :1268-40