

Module connecteur femelle SAT-F Coupleur

Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
blanc brillant	5650 03	1/5	38,63	01	4010337460961
noir mat	5650 10	1/5	38,63	01	4010337460978

Caractéristiques techniques

- Profondeur de montage: 20 mm
Impédance caractéristique: 75 Ω
Pour conducteur intérieur: Ø 0,6 à 1 mm

Indications

- Uniquement pour fixation par vis.
- Attention ! Tenir compte de l'encombrement pour la fiche et des rayons de courbure.
- A noter en cas d'utilisation avec des accouplements : Ne convient pas pour une installation en gaine et en boîtier standard. Raccordement recommandé avec fiches angulaires.
- Lors de l'utilisation de ces dispositifs de connexion, il existe une limitation de puissance de 15 watts pour les appareils connectés.
- Recommandation d'installation : boîtiers électroniques KaiserMontage encastré : Référence Kaiser :1068-02Montage en paroi creuse : Référence Kaiser :9062-94Installation dans le béton : Référence Kaiser :1268-40