

Module WBT-0710 Cu nextgen™ Soulier de câble/connexion soudée



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 blanc brillant	5665 03	1	156,27	01	4010337461456
 noir mat	5665 10	1	156,27	01	4010337461463

Caractéristiques techniques

section de raccordement

- maximum: 1 x 10 mm² (7 AWG)
- minimum: 1 x 4 mm² (11 AWG)

Indications

- Ne convient pas pour les cadres de montage avec clapet.
- Uniquement pour fixation par vis.
- Attention ! Tenir compte de l'encombrement pour la fiche et des rayons de courbure.
- Lors de l'utilisation de ces dispositifs de connexion, il existe une limitation de puissance de 15 watts pour les appareils connectés.
- Recommandation d'installation : boîtiers électroniques KaiserMontage encastré : Référence Kaiser :1068-02Montage en paroi creuse : Référence Kaiser :9062-94Installation dans le béton : Référence Kaiser :1268-40