

## Module WBT-0710 Cu nextgen™ Soulier de câble/connexion soudée



| Spécification                                                                                    | Réf.    | UV. | EUR/pièce HTVA | SP | EAN           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|----------------|----|---------------|
|  blanc brillant | 5665 03 | 1   | 156,27         | 01 | 4010337461456 |
|  noir mat     | 5665 10 | 1   | 156,27         | 01 | 4010337461463 |

### Caractéristiques techniques

section de raccordement

- maximum: 1 x 10 mm<sup>2</sup> (7 AWG)
- minimum: 1 x 4 mm<sup>2</sup> (11 AWG)

### Indications

- Ne convient pas pour les cadres de montage avec clapet.
- Uniquement pour fixation par vis.
- Attention ! Tenir compte de l'encombrement pour la fiche et des rayons de courbure.
- Lors de l'utilisation de ces dispositifs de connexion, il existe une limitation de puissance de 15 watts pour les appareils connectés.
- Recommandation d'installation : boîtiers électroniques KaiserMontage encastré : Référence Kaiser :1068-02Montage en paroi creuse : Référence Kaiser :9062-94Installation dans le béton : Référence Kaiser :1268-40