

Module HDMI, USB 3.0 type A et mini-jack 3,5 mm Douille HDMI+USB, minicavalier câble adaptateur



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 blanc brillant	5680 03	-	-	-	4010337461913
 noir mat	5680 10	-	-	-	4010337461920

Caractéristiques techniques

Profondeur de montage	
- Coupleur:	au moins 39 mm
- Câble adaptateur:	au moins 51 mm
Longueur du câble adaptateur:	200 mm

Indications

- Uniquement pour fixation par vis.
- Attention ! Tenir compte de l'encombrement pour la fiche et des rayons de courbure.
- A noter en cas d'utilisation avec des accouplements : Ne convient pas pour une installation en gaine et en boîtier standard. Raccordement recommandé avec fiches angulaires.
- Lors de l'utilisation de ces dispositifs de connexion, il existe une limitation de puissance de 15 watts pour les appareils connectés.
- Recommandation d'installation : boîtiers électroniques KaiserMontage encastré : Référence Kaiser :1068-02Montage en paroi creuse : Référence Kaiser :9062-94Installation dans le béton : Référence Kaiser :1268-40