© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

www.gira.ch

Module prise d’antenne (UD2415ST)



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
	0042 00	1/5	35,52	01	4010337042006

Caractéristiques

- Boîte de passage 2x enfichable.
- Fiche CEI pour FM (radio) et DVB-T/T2.
- Prise CEI pour DVB-S/S2 (SAT).
- Passage CC du connecteur SAT à l’entrée et circulation bidirectionnelle entre l’entrée et la sortie avec dérivation CC.
- Le conducteur intérieur se connecte simplement par pression, sans vis nécessaire. Les conducteurs internes peuvent être desserrés plusieurs fois.
- Conforme à la classe de blindage A.

Caractéristiques techniques

Bande de fréquence TV	
- Plage de fréquence:	5 à 862 MHz
- Découplage:	> 40 dB
- Atténuation de passage:	1,2 dB
- Atténuation : connecteur R/TV:	13 dB
Bande de fréquence SAT	
- Plage de fréquence:	950 à 2 400 MHz
- Découplage:	> 35 dB
- Atténuation de passage:	2 dB
- Atténuation : connecteur SAT:	14 dB
Profondeur de montage:	27 mm

Indications

Les illustrations sont similaires et peuvent différer de l'original.
Prix valables pour le pays : Suisse avec le prix actuel 11/26.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

www.gira.ch

- Convient pour installations de réception terrestre, par câble large bande et par satellite.
- Uniquement pour fixation par vis.
