

**Interrupteur à clé 10 AX 250 V~ pour tous les demi-cylindres profilés DIN Interrupteur à 2 pôles**



| Spécification                                                                          | Réf.    | UV. | EUR/pièce HTVA | SP | EAN           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|----------------|----|---------------|
|  gris | 0144 30 | 1   | 164,81         | 02 | 4010337144304 |

## Caractéristiques techniques

### Dimensions

- Boîtier en aluminium injecté: I 75 x H 75 x P 66 mm

## Indications

- Prière de commander la serrure séparément.
- Le démontage du couvercle du boîtier uniquement possible lorsque la serrure se trouve en position de déverrouillage.
- Entrée M20 par en dessous.

## Etendue de la livraison

- La serrure ne peuvent pas comprise dans la livraison.