

## Cadre de finition Gira E2 blanc brillant



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
	1x	0211 29	1/10/100	7,77	01 4010337211297
	1,5x	1001 29	1/10	11,50	01 4010337881353
	2x	0212 29	1/10/100	10,67	01 4010337212294
	2x sans nervure centrale	1002 29	1/10	10,67	01 4010337001553
	3x	0213 29	1/5	19,47	01 4010337213291
	4x	0214 29	1/5	31,45	01 4010337214298
	5x	0215 29	1/5	47,99	01 4010337215295

## Caractéristiques

- Plastique : thermoplastique sans halogène, résistant aux chocs, ou alors on parle de polycarbonate.

## Indications

- Convient également pour installations en goulotte.
  - En combinaison avec le kit d'étanchéité, le cadre de finition (1 à 5x) convient également pour le montage encastré protégé contre l'eau IP44.
-