









Ancien - Bouton à bascule



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 blanc crème brillant	0296 01	1/10	4,32	21	4010337296010
 blanc brillant	0296 03	1/10/100	4,32	21	4010337296034
 blanc satiné	0296 27	1/10/100	4,32	21	4010337296270
 anthracite	0296 28	1/10/100	5,08	11	4010337296287
 teinte alu	0296 26	1/10	8,49	11	4010337296263
 noir mat	0296 005	1/10	8,49	11	4010337038061
 gris mat	0296 015	1/10	8,49	11	4010337080220
 acier inoxydable	0296 600	1/10	16,03	11	4010337021667

Indications

- Cadre de finition (1x à 5x) des programmes d'interrupteurs Standard 55 et Gira E2, en combinaison avec le kit d'étanchéité, convient également à l'installation d'interrupteurs à bascule et de boutons-poussoirs à bascule, avec indice de protection IP44 (protection contre l'eau) (ne s'applique pas à la bascule 2x).
 - A condition que la livraison soit possible.
-