


Prise double SCHUKO 16 A 250 V~ avec protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus), complète avec cadre de finition pour boîtier d'encastrement pour appareil 1x



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 blanc brillant	0783 112	1	25,03	01	4010337047612

Caractéristiques

- L'anneau de support est mis à la terre conjointement avec les griffes de fixation et les vis à griffe.
- Fixation rapide (env. 3,5 tours par griffe de fixation).
- Griffes d'écartement encastrées.
- Fixation par griffes simplifiée grâce à l'entraînement à tête de vis PZ1 / à fente / PH robuste
- Installation simplifiée grâce à l'agencement breveté des grands trous de serrure profilés au moyen de vis machinées.
- Profondeur de montage réduite.
- Grand levier à œillet ergonomique.
- Étrier de mise à la terre robuste avec doigts de mise à la terre massifs.
- Anneau de support en acier robuste résistant à la corrosion.
- Base thermoplastique incassable.

Caractéristiques techniques

Profondeur de montage:	25 mm
section de raccordement	
- Pour les conducteurs de:	1,5 mm ² à 2,5 mm ²
Température ambiante	
- protection renforcée contre les contacts accidentels:	0 °C à 45 °C

Indications

- Convient à tous les boîtiers pour appareil usuels.
- Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) selon DIN VDE 0620-1.