







Cadre de finition blanc brillant



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 1x	0211 112	1/10	7,77	01	4010337043973
 2x	0212 112	1/10	10,67	01	4010337044017
 2x sans nervure centrale	1002 112	1/10	10,67	01	4010337047094
 3x	0213 112	1/5	19,47	01	4010337044031
 4x	0214 112	1/5	31,45	01	4010337044055
 5x	0215 112	1/5	47,99	01	4010337044079

Caractéristiques

- Incassable.
- Dans la version blanc pur brillant : composé à 85 % de plastique bio-circulaire.

Caractéristiques techniques

Cadre de fin. 1x:	B 83,3 x H 83,3 x T 10,6
Cadre de fin. 2x:	B 83,3 x H 154,4 x T 10,6
Cadre de fin. 2x s/NC:	B 83,3 x H 154,4 x T 10,6

Cadre de fin. 3x:	B 83,3 x H 225,9 x T 10,6
Cadre de fin. 4x:	B 83,3 x H 297,2 x T 10,6
Cadre de fin. 5x:	B 83,3 x H 368,5 x T 10,6
Rayon d'angle:	R 3
Plastique biocirculaire - Version: blanc brillant:	min. 50%

Indications

- En combinaison avec la bride d'étanchéité, convient également à un montage encastré protégé contre l'eau IP44.
