

Cadre de finition Gira E2 avec zone d'inscription anthracite



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 1x	1091 23	1/10	12,24	11	4010337084044
 2x horizontal	1092 23	1/10	20,01	11	4010337084099
 double vertical	1102 23	1/10	20,01	11	4010337089148
 3x horizontal	1093 23	1/5	32,70	11	4010337084174
 3x vertical	1103 23	1/5	32,70	11	4010337084211
 4x horizontal	1094 23	1/5	49,27	11	4010337084259
 4x vertical	1114 23	1/5	49,27	11	4010337084297
 quintuple horizontal	1095 23	1/5	70,57	11	4010337084372
 quintuple vertical	1115 23	1/5	70,57	11	4010337084334

Caractéristiques

- Incassable.
 - Etanche au brouillard de pulvérisation.
 - Cadre de finition avec fenêtre d'inspection transparente pour marquage des modules.
 - Convient en particulier pour les bâtiments dans lesquels l'installation électrique doit être identifiée et documentée, par exemple dans des administrations, exploitations industrielles, aéroports, entreprises et hôpitaux.
 - Plastique : thermoplastique sans halogène, résistant aux chocs, ou alors on parle de polycarbonate.
-

Indications

- Ne pas utiliser avec: kit d'étanchéité IP44, boîtier apparent construction plate, boîtier apparent.
-