

## Cadre de finition Gira E2 avec zone d'inscription noir mat (laqué)



| Spécification                                                                                            | Réf.    | UV.  | EUR/pièce HTVA | SP | EAN           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|----------------|----|---------------|
|  1x                     | 1091 09 | 1/10 | 16,70          | 11 | 4010337036746 |
|  2x horizontal        | 1092 09 | 1/10 | 27,35          | 11 | 4010337036814 |
|  double vertical      | 1102 09 | 1/10 | 27,35          | 11 | 4010337036807 |
|  3x horizontal        | 1093 09 | 1/5  | 43,74          | 11 | 4010337036852 |
|  3x vertical          | 1103 09 | 1/5  | 43,74          | 11 | 4010337036845 |
|  4x horizontal        | 1094 09 | 1/5  | 67,44          | 11 | 4010337036890 |
|  4x vertical          | 1114 09 | 1/5  | 67,44          | 11 | 4010337036883 |
|  quintuple horizontal | 1095 09 | 1/5  | 98,19          | 11 | 4010337036920 |
|  quintuple vertical   | 1115 09 | 1/5  | 98,19          | 11 | 4010337036913 |

## Caractéristiques

- Incassable.
  - Etanche au brouillard de pulvérisation.
  - Cadre de finition avec fenêtre d'inspection transparente pour marquage des modules.
  - Convient en particulier pour les bâtiments dans lesquels l'installation électrique doit être identifiée et documentée, par exemple dans des administrations, exploitations industrielles, aéroports, entreprises et hôpitaux.
  - Plastique : thermoplastique sans halogène, résistant aux chocs, ou alors on parle de polycarbonate.
- 

## Indications

- Ne pas utiliser avec: boîtier apparent construction plate, boîtier apparent.
-