

## Cadre de finition Gira E2 avec zone d'inscription blanc brillant



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
	1x	1091 29	1/10	11,87	01 4010337084068
	2x horizontal	1092 29	1/10	18,86	01 4010337084129
	double vertical	1102 29	1/10	18,86	01 4010337084150
	3x horizontal	1093 29	1/5	31,76	01 4010337084198
	3x vertical	1103 29	1/5	31,76	01 4010337084235
	4x horizontal	1094 29	1/5	47,79	01 4010337084273
	4x vertical	1114 29	1/5	47,79	01 4010337084310
	quintuple horizontal	1095 29	1/5	68,47	01 4010337084396
	quintuple vertical	1115 29	1/5	68,47	01 4010337084358

## Caractéristiques

- Incassable.
- Etanche au brouillard de pulvérisation.
- Cadre de finition avec fenêtre d'inspection transparente pour marquage des modules.
- Convient en particulier pour les bâtiments dans lesquels l'installation électrique doit être identifiée et documentée, par exemple dans des administrations, exploitations industrielles, aéroports, entreprises et hôpitaux.
- Plastique : thermoplastique sans halogène, résistant aux chocs, ou alors on parle de polycarbonate.

---

## Indications

- Ne pas utiliser avec: kit d'étanchéité IP44, boîtier apparent construction plate, boîtier apparent.
-