

## Module variateur de lampe à incandescence avec interrupteur inverseur à bouton-poussoir



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
	1181 00	1/5	211,86	02	4010337003939

### Caractéristiques

- Variation de lampes à incandescence et d'halogènes HT en 230 V CA, 50 Hz.
- Protection électronique contre les courts-circuits.
- Protection automatique contre les températures excessives avec redémarrage.
- Avec bornes vissées.

### Caractéristiques techniques

Tension nominale:	230/240 V CA, 50 Hz
Puissance de raccordement à 25 °C	
- Lampes à incandescence:	100 à 1000 W
- Halogène HT:	100 à 1000 W
Profondeur de montage:	32 mm
Température ambiante:	+5°C à +45°C

### Indications

- Réduire la charge raccordée en cas de température ambiante supérieure à 25 °C.