

Détecteur de mouvement Cube 240 pour KNX



| Spécification | Réf. | UV. | EUR/pièce HTVA | SP | EAN |
|--|---------|-----|----------------|----|---------------|
|  blanc brillant | 2194 02 | 1 | 324,88 | 06 | 4010337056386 |
|  anthracite | 2194 10 | 1 | 327,47 | 06 | 4010337056379 |

Caractéristiques

- Le détecteur de mouvement PIR se compose de trois capteurs à infrarouge passif (PIR) avec capteur de luminosité intégré, récepteur IR intégré et diode lumineuse rouge (LED) intégrée indiquant un mouvement détecté en mode d'essai.
- Deux sorties de lumière indépendantes.
- Sortie de lumière : commutation, transmetteur de valeur de variation ou poste secondaire d'ambiance d'éclairage. Mode de fonctionnement entièrement automatique (marche-arrêt automatique) ou semi-automatique (mise en marche manuelle, arrêt automatique). Délai de températisation réglable ou délai de températisation dynamique activable. Commutation jour/nuit. Objet de verrouillage.
- Sensibilité du capteur compensée automatiquement par la température.
- Sensibilité du capteur paramétrable.
- Envoi des valeurs de luminosité de manière cyclique ou en cas de modification.
- Sortie de présence indépendante de la luminosité. Un allumage différé et un délai de températisation peuvent être paramétrés. Il est possible d'envoyer l'état actuel de manière cyclique en fonction de l'état.
- Sortie d'absence indépendante de la luminosité. Un allumage différé et un délai de températisation peuvent être paramétrés. Dans ce cas, le délai de températisation s'écoule dès que quelqu'un pénètre dans la zone de détection. Il est possible d'envoyer l'état actuel de manière cyclique en fonction de l'état.
- Commande manuelle par télécommande IR.

Caractéristiques techniques

| | |
|---|-------------|
| KNX moyen: | TP256 |
| Angle de détection: | 240° |
| Hauteur de montage de 2,50 m | |
| - Zone de détection vers l'avant, max.: | env. 16 m |
| - Portée de chaque côté, max.: | env. 16 m |
| Valeur de luminosité: | 2 à 1000 lx |
| Indice de protection: | IP54 |

Température ambiante: -25°C à +55°C

Dimensions
- L x H x P: 87 x 87 x 85 mm

Indications

- Convient pour le montage au plafond et au mur à l'intérieur et à l'extérieur.
 - En option : commande à distance par télécommande IR KNX.
-

Etendue de la livraison

- Un cache permettant d'ajuster la zone de détection est compris dans la livraison.
-