© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

www.gira.ch

**Haut-parleur radio IP encastrée**



| Spécification | Réf. | UV. | EUR/pièce HTVA | SP | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
| blanc crème brillant | 2282 01 | 1 | 29,72 | 03 | 4010337076230 |
| blanc brillant | 2282 03 | 1 | 29,72 | 03 | 4010337076247 |
| blanc satiné | 2282 27 | 1 | 29,72 | 03 | 4010337076254 |
| anthracite | 2282 28 | 1 | 32,00 | 03 | 4010337076261 |
| teinte alu (laqué) | 2282 26 | 1 | 34,86 | 03 | 4010337076162 |
| noir mat (laqué) | 2282 005 | 1 | 34,86 | 03 | 4010337037286 |
| gris mat (laqué) | 2282 015 | 1 | 34,86 | 03 | 4010337083931 |
| acier inoxydable | 2282 600 | 1 | 40,00 | 03 | 4010337032861 |
| en optique verre noir | 2282 05 | 1 | 40,00 | 03 | 4010337889182 |

Les illustrations sont similaires et peuvent différer de l'original.
Prix valables pour le pays : Suisse avec le prix actuel 11/26.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

www.gira.ch

**Caractéristiques**

- Haut-parleurs pour le raccordement à la radio encastrée Gira.

---

**Caractéristiques techniques**

| | |
|---|---|
| Profondeur de montage: | 32 mm |
| section de raccordement<br>- Raccordement haut-parleur/AUX: | 1,5mm² |
| Impédance: | 8 Ω |
| Température ambiante: | -5°C à +50°C |

---