
GIRA Datenblatt

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

www.gira.ch

Module d alimentation de tension USB 2x Type A / Type A



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 noir	2359 00	1/5	72,69	02	4010337084655

Caractéristiques

- Possibilité de charger jusqu'à deux terminaux en même temps via un câble USB de type A.
- Convient comme chargeur, par ex. pour téléphones mobiles et appareils similaires.

Caractéristiques techniques

Courant de charge:	max. 3 A
Tension nominale - primaire: - secondaire:	 100 - 240 V CA, 50/60 Hz 5 V (± 5%)
En attente:	≤ 0,15W
Profondeur de montage:	32 mm
Température ambiante:	+10°C à +40°C
Rendement:	≥ 75%
Conforme à la norme:	DIN EN 60950-1/A2

Etendue de la livraison

- Le câble USB de type A n’est pas fourni.

Les illustrations sont similaires et peuvent différer de l'original.
Prix valables pour le pays : Suisse avec le prix actuel 11/26.