









**Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) et alimentation en tension USB
2x Type A / Type C**



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 blanc crème brillant	2459 01	1	91,03	02	4010337076223
 blanc brillant	2459 03	1	91,03	02	4010337076179
 blanc satiné	2459 27	1	91,03	02	4010337076186
 anthracite	2459 28	1	92,62	02	4010337076285
 teinte alu	2459 26	1	100,24	02	4010337076193
 noir mat	2459 005	1	100,24	02	4010337076209
 gris mat	2459 015	1	100,24	02	4010337090151
 acier inoxydable (laqué)	2459 600	1	100,24	02	4010337076148

Caractéristiques

- Possibilité de charger jusqu'à deux terminaux en même temps via un câble USB de type A et de type C.
 - Jusqu'à 2 appareils terminaux peuvent être chargés simultanément.
-

Caractéristiques techniques

Tension d'entrée:	220 - 250 V CA, 50/60 Hz
Connexion USB:	1 x type A, 1 x type C
Tension de sortie USB:	5 V CC
Courant de charge	
- USB A:	max. 2,4 A
- USB C:	max. 3 A
En attente:	≤80 mW
section de raccordement	
- Pour les conducteurs de:	1,5 mm ² à 2,5 mm ²
Profondeur de montage:	31 mm
Température ambiante:	+5° C à +35° C

Indications

- Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) selon DIN VDE 0620-1.
 - Le boîtier du produit peut s'échauffer en cas de longs cycles de chargement.
 - L'utilisation d'un boîtier profond est recommandée.
-

Etendue de la livraison

- Les câbles USB de type A ou de type C ne sont pas fournis.
-