© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

www.gira.ch

Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) et alimentation en tension USB 2x Type A / type C



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 blanc brillant	2459 70	1	92,45	02	4010337129967

Caractéristiques

- L’anneau de support est mis à la terre conjointement avec les griffes de fixation et les vis à griffe.
- Fixation rapide (env. 3,5 tours par griffe de fixation).
- Griffes d’écartement encastrées.
- Fixation par griffes simplifiée grâce à l’entraînement à tête de vis PZ1 / à fente / PH robuste
- Installation simplifiée grâce à l’agencement breveté des grands trous de serrure profilés au moyen de vis machinées.
- Profondeur de montage réduite.
- Grand levier à œillet ergonomique.
- Étrier de mise à la terre robuste avec doigts de mise à la terre massifs.
- Anneau de support en acier robuste résistant à la corrosion.
- Base thermoplastique incassable.
- Possibilité de charger jusqu'à deux terminaux en même temps via un câble USB de type A et de type C.
- Jusqu'à 2 appareils terminaux peuvent être chargés simultanément.

Caractéristiques techniques

Tension d'entrée:	220 - 250 V CA, 50/60 Hz
Connexion USB:	1 x type A, 1 x type C
Tension de sortie USB:	5 V CC
Courant de charge	
- USB A:	max. 2,4 A
- USB C:	max. 3 A
En attente:	≤80 mW
section de raccordement	
- Pour les conducteurs de:	1,5 mm² à 2,5 mm²
Profondeur de montage:	31 mm
Température ambiante:	+5° C à +35° C

Les illustrations sont similaires et peuvent différer de l'original.
Prix valables pour le pays : Suisse avec le prix actuel 11/26.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

www.gira.ch

Indications

- Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) selon DIN VDE 0620-1.
- Le boîtier du produit peut s’échauffer en cas de longs cycles de chargement.
- L'utilisation d'un boîtier profond est recommandée.

Etendue de la livraison

- Les câbles USB de type A ou de type C ne sont pas fournis.
