

**Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) et alimentation en tension USB  
2x Type A / type C**



| Spécification                                                                                            | Réf.    | UV. | EUR/pièce HTVA | SP | EAN           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|----------------|----|---------------|
|  blanc brillant        | 2459 70 | 1   | 92,45          | 02 | 4010337129967 |
|  blanc satiné (laqué) | 2459 72 | 1   | 101,66         | 02 | 4010337137689 |
|  anthracite (laqué)   | 2459 73 | 1   | 101,66         | 02 | 4010337137696 |
|  noir mat (laqué)     | 2459 74 | 1   | 101,66         | 02 | 4010337137702 |
|  gris mat (laqué)     | 2459 76 | 1   | 101,66         | 02 | 4010337137719 |

## Caractéristiques

- L'anneau de support est mis à la terre conjointement avec les griffes de fixation et les vis à griffe.
- Fixation rapide (env. 3,5 tours par griffe de fixation).
- Griffes d'écartement encastrées.
- Fixation par griffes simplifiée grâce à l'entraînement à tête de vis PZ1 / à fente / PH robuste
- Installation simplifiée grâce à l'agencement breveté des grands trous de serrure profilés au moyen de vis machinées.
- Profondeur de montage réduite.
- Grand levier à œillet ergonomique.
- Étrier de mise à la terre robuste avec doigts de mise à la terre massifs.
- Anneau de support en acier robuste résistant à la corrosion.
- Base thermoplastique incassable.
- Possibilité de charger jusqu'à deux terminaux en même temps via un câble USB de type A et de type C.
- Jusqu'à 2 appareils terminaux peuvent être chargés simultanément.

## Caractéristiques techniques

|                            |                                           |
|----------------------------|-------------------------------------------|
| Tension d'entrée:          | 220 - 250 V CA, 50/60 Hz                  |
| Connexion USB:             | 1 x type A, 1 x type C                    |
| Tension de sortie USB:     | 5 V CC                                    |
| Courant de charge          |                                           |
| - USB A:                   | max. 2,4 A                                |
| - USB C:                   | max. 3 A                                  |
| En attente:                | ≤80 mW                                    |
| section de raccordement    |                                           |
| - Pour les conducteurs de: | 1,5 mm <sup>2</sup> à 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Profondeur de montage:     | 31 mm                                     |
| Température ambiante:      | +5° C à +35° C                            |

---

## Indications

- Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) selon DIN VDE 0620-1.
- Le boîtier du produit peut s'échauffer en cas de longs cycles de chargement.
- L'utilisation d'un boîtier profond est recommandée.

---

## Etendue de la livraison

- Les câbles USB de type A ou de type C ne sont pas fournis.
-