© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

www.gira.ch

Émetteur mural Bluetooth® 1x



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
blanc crème brillant	2461 01	1	114,70	02	4010337110712
blanc brillant	2461 03	1	114,70	02	4010337101598
blanc satiné	2461 27	1	114,70	02	4010337101604
anthracite	2461 28	1	117,35	02	4010337101611
teinte alu (laqué)	2461 26	1	121,34	02	4010337101628
noir mat (laqué)	2461 005	1	121,34	02	4010337101635
gris mat (laqué)	2461 015	1	121,34	02	4010337110729

Caractéristiques

- Émetteur radio pour la transmission de commandes de commutation, de variation ou de stores à des récepteurs radio Bluetooth® du System 3000 ou de fournisseurs tiers, par ex. Casambi.
- Appareil sans pile ni alimentation externe. L'énergie d'émission est générée à partir d'énergie mécanique par l'actionnement d'une bascule.
- Configuration via l’application ou NFC.

Les illustrations sont similaires et peuvent différer de l'original.
Prix valables pour le pays : Suisse avec le prix actuel 11/26.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

www.gira.ch

Caractéristiques techniques

Fréquence radio:	2,402 - 2,480 GHz
Protocole radio:	Bluetooth® Low Energy (BLE)
Interface:	NFC
Portée	
- en champ libre:	jusqu'à 75 m
- dans des bâtiments:	env. 10 m
Température ambiante:	-25°C à +65°C
Humidité de l'air:	0 à 95 % (sans condensation)

Indications

- Montage sur boîtier ou sur surfaces planes, lisses par vissage ou collage.
- Ce produit ne peut pas être utilisé pour eNet.

Etendue de la livraison

- L'émetteur mural radiofréquence, la plaque de montage, une feuille adhésive (cache décoratif en cas de collage sur une surface vitrée) et des points de collage pour le montage sur surfaces planes, lisses sont compris dans la livraison.
