


## Réglette à bornes 6x 230 V~



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
	2479 00	1	102,25	02	4010337110187

### Caractéristiques

- Réglette à bornes pour le câblage de thermostats d'ambiance et de servomoteurs thermiques.

### Caractéristiques techniques

Puissance absorbée:	230 V, 50 VA
Fusible	
- 230 V:	T4AH
Nombre	
- Zones de chauffage:	6
- Thermostat d'ambiance:	max. 6
- Servomoteurs:	max. 15
Courant d'enclenchement	
- par servomoteur:	max. 500 mA
Charge nominale	
- tous les entraînements:	max. 24 W
Puissance de commutation	
- Commande de pompe:	2 A / 200 VA inductive
Raccordements	
- Commande de pompe:	1
- Commutation chauffage/refroidissement:	1
- Minuterie externe:	1
- Thermostat d'ambiance:	6
- Alimentation en tension 230 V:	1
Sens de l'efficacité:	NC
Principe de fonctionnement:	Type 1 / Type 1.C
Classe de protection:	II

Humidité ambiante:	80 % sans condensation
Température ambiante:	0 à +50 °C
Section de conducteur serrable:	de 0,2 à 1,5 mm <sup>2</sup>
Dimensions - L x H x P:	326,5 x 90 x 50 mm

---