








**Prise double SCHUKO 16 A 250 V~ avec protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) pour boîtier d'encastement pour appareil 1x**



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 blanc crème brillant	2731 01	1/10	22,32	01	4010337881100
 blanc brillant	2731 03	1/10	22,32	01	4010337881117
 blanc satiné	2731 27	1/10	22,32	01	4010337881124
 anthracite	2731 28	1/10	25,02	11	4010337000778
 teinte alu	2731 26	1/10	29,17	11	4010337000761
 noir mat	2731 005	1/10	29,17	11	4010337037538
 gris mat	2731 015	1/10	29,17	11	4010337085256

**Caractéristiques techniques**

Profondeur de montage:	25 mm
section de raccordement - Pour les conducteurs de:	1,5 mm <sup>2</sup> à 2,5 mm <sup>2</sup>
Température ambiante - protection renforcée contre les contacts accidentels:	0 °C à +45 °C

Hauteur de saillie: 17,5 mm

---

## Indications

- Convient à tous les boîtiers pour appareil usuels.
  - Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) selon DIN VDE 0620-1.
-