

**Prise double SCHUKO 16 A 250 V~ avec protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) pour boîtier d'encastement pour appareil 1x**



| Spécification                                                                                           | Réf.     | UV.  | EUR/pièce HTVA | SP | EAN           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|----------------|----|---------------|
|  blanc crème brillant | 2731 01  | 1/10 | 22,32          | 01 | 4010337881100 |
|  blanc brillant      | 2731 03  | 1/10 | 22,32          | 01 | 4010337881117 |
|  blanc satiné        | 2731 27  | 1/10 | 22,32          | 01 | 4010337881124 |
|  anthracite          | 2731 28  | 1/10 | 25,02          | 11 | 4010337000778 |
|  teinte alu          | 2731 26  | 1/10 | 29,17          | 11 | 4010337000761 |
|  noir mat            | 2731 005 | 1/10 | 29,17          | 11 | 4010337037538 |
|  gris mat            | 2731 015 | 1/10 | 29,17          | 11 | 4010337085256 |

## Caractéristiques techniques

|                                                         |                   |
|---------------------------------------------------------|-------------------|
| Profondeur de montage:                                  | 25 mm             |
| section de raccordement                                 |                   |
| - Pour les conducteurs de:                              | 1,5 mm² à 2,5 mm² |
| Température ambiante                                    |                   |
| - protection renforcée contre les contacts accidentels: | 0 °C à +45 °C     |

Hauteur de saillie: 17,5 mm

---

## Indications

- Convient à tous les boîtiers pour appareil usuels.
  - Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) selon DIN VDE 0620-1.
-