© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

www.gira.ch

**Interrupteur de commande à bascule British Standard (BS EN 60669-1) 20 AX 250 V~ avec bascule Disjoncteur à 2 pôles**



| Spécification | Réf. | UV. | EUR/pièce HTVA | SP | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
|  blanc crème brillant | 2834 01 | 1/10 | 49,03 | 29 | 4010337078814 |
|  blanc brillant | 2834 03 | 1/10 | 49,03 | 29 | 4010337078821 |
|  anthracite | 2834 28 | 1/10 | 49,56 | 29 | 4010337078845 |
|  teinte alu (laqué) | 2834 26 | 1/10 | 52,81 | 29 | 4010337078838 |
|  noir mat (laqué) | 2834 005 | 1/10 | 52,81 | 29 | 4010337038573 |
|  gris mat (laqué) | 2834 015 | 1/10 | 52,81 | 29 | 4010337087137 |
|  acier inoxydable | 2834 600 | 1/10 | 60,32 | 29 | 4010337022305 |

**Caractéristiques techniques**

| | |
|---|---|
| Profondeur de montage: | 24 mm |
| section de raccordement<br>- Pour les conducteurs jusqu'à: | 2 × 4 mm² ou 1 × 6 mm² |

Les illustrations sont similaires et peuvent différer de l'original.
Prix valables pour le pays : Suisse avec le prix actuel 11/26.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

www.gira.ch

**Indications**

- Uniquement pour fixation par vis.
- BS EN 60669-1.

---