© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

www.gira.ch

Interrupteur de commande à bascule British Standard (BS EN 60669-1) 20 AX 250 V~ avec bascule Disjoncteur à 2 pôles



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
blanc crème brillant	2834 01	1/10	49,03	29	4010337078814
blanc brillant	2834 03	1/10	49,03	29	4010337078821
anthracite	2834 28	1/10	49,56	29	4010337078845
teinte alu (laqué)	2834 26	1/10	52,81	29	4010337078838
noir mat (laqué)	2834 005	1/10	52,81	29	4010337038573
gris mat (laqué)	2834 015	1/10	52,81	29	4010337087137
acier inoxydable	2834 600	1/10	60,32	29	4010337022305

Caractéristiques techniques

Profondeur de montage:	24 mm
section de raccordement - Pour les conducteurs jusqu'à:	2 × 4 mm² ou 1 × 6 mm²

Les illustrations sont similaires et peuvent différer de l'original.
Prix valables pour le pays : Suisse avec le prix actuel 11/25.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

www.gira.ch

Indications

- Uniquement pour fixation par vis.
- BS EN 60669-1.
