

Interrupteur de commande à bascule British Standard (BS EN 60669-1) 20 AX 250 V~ avec bascule Disjoncteur à 2 pôles



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
blanc crème brillant	2834 01	1/10	46,92	29	4010337078814
blanc brillant	2834 03	1/10	46,92	29	4010337078821
anthracite	2834 28	1/10	47,43	29	4010337078845
teinte alu	2834 26	1/10	50,54	29	4010337078838
noir mat	2834 005	1/10	50,54	29	4010337038573
gris mat	2834 015	1/10	50,54	29	4010337087137
acier inoxydable	2834 600	1/10	57,72	29	4010337022305

Caractéristiques techniques

Profondeur de montage: 24 mm

section de raccordement

- Pour les conducteurs jusqu'à: 2 × 4 mm² ou 1 × 6 mm²

Indications

- Uniquement pour fixation par vis.
 - BS EN 60669-1.
-