© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

www.gira.ch

Interrupteur à bascule British Standard (BS EN 60669-1) 20 AX 250 V CA avec bascule Disjoncteur à 2 pôles



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
blanc crème brillant	2836 01	1/10	40,74	29	4010337078944
blanc brillant	2836 03	1/10	40,74	29	4010337078951
anthracite	2836 28	1/10	41,50	29	4010337078975
teinte alu (laqué)	2836 26	1/10	44,80	29	4010337078968
noir mat (laqué)	2836 005	1/10	44,80	29	4010337038566
gris mat (laqué)	2836 015	1/10	44,80	29	4010337087144
acier inoxydable	2836 600	1/10	52,05	29	4010337021933

Caractéristiques techniques

Profondeur de montage:	24 mm
section de raccordement - Pour les conducteurs jusqu'à:	2 × 4 mm² ou 1 × 6 mm²

Les illustrations sont similaires et peuvent différer de l'original.
Prix valables pour le pays : Suisse avec le prix actuel 11/26.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

www.gira.ch

Indications

- Uniquement pour fixation par vis.
- BS EN 60669-1.
