© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

www.gira.ch

ASI pour set d appel d urgence



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 blanc brillant	2918 03	1/5	276,03	34	4010337011767

Caractéristiques

- Alimentation sans interruption pour le set d'appel d'urgence Gira.
- En cas de diminution ou de panne de la tension d'entrée du réseau, la charge raccordée est alimentée sans interruption par l'accu.
- Lorsque la tension d'entrée du réseau remonte ou revient, l'accu est séparé de la charge et rechargé en fonctionnement normal sur le réseau.
- Le contact de signalisation (M) permet de signaler les états de fonctionnement "ASI active" ou "accu défectueux".

Caractéristiques techniques

Tension d'entrée:	DC 24 V
Tension de sortie en fonctionnement sur accus:	22,8 V ± 10 %
Charge nominale en fonctionnement sur accus:	130 mA pour 1 h
Charge maximale	
- en fonctionnement sur accus:	300 mA pour 15 min
- en fonctionnement sur réseau:	250 mA
Batterie/accu.	
- Type:	UR18500F
- N° UN:	3480
Montage:	dans un boîtier selon DIN 49073

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

www.gira.ch

Indications

- Pour les installations selon DIN VDE 0834.
- La norme DIN VDE 0834 prescrit le remplacement des éléments de construction à durée de vie limitée (accus) une fois par an.
- Respectez les prescriptions d'élimination de piles usagées (accus).

Etendue de la livraison

- La cache borgne est comprise dans la livraison.
- Accu compris dans la livraison.
