


## Interrupteur à bascule 10 AX 250 V~ Interrupteur de série



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 gris	3105 30	1/10	31,78	14	4010337123910

### Caractéristiques

- Plastique : thermoplastique sans halogène, résistant aux chocs, ou alors on parle de polycarbonate.
- Test de tension depuis l'avant possible.
- Une longueur de dénudage uniforme (11 mm) pour les interrupteurs et les prises permet un montage plus rapide et plus efficace.
- Utilisation de conducteurs rigides et flexibles possible.
- Leviers de déverrouillage faciles d'accès.
- Base thermoplastique incassable.
- Montage apparent protégé contre l'eau IP44

### Caractéristiques techniques

section de raccordement	
- pour conducteurs rigides et flexibles jusqu'à:	2,5mm <sup>2</sup>
Puissance nominale	
- LEDi/ CFLi:	100 W