

Module interrupteur à bascule 10 AX 250 V~ interrupteur inverseur universel



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 avec griffes de fixation	3106 00	1/10/100	10,62	21	4010337038931
 sans griffes de fixation	3816 00	1/10	10,62	21	4010337038948

Caractéristiques

- Fixation rapide (3,5 tours par griffe de fixation).
- Test de tension depuis l'avant possible.
- Utilisation de conducteurs rigides et flexibles possible.
- Leviers de déverrouillage faciles d'accès.
- Base thermoplastique incassable.
- Les éléments d'éclairage LED de série peuvent être insérés par l'avant.

Caractéristiques techniques

Profondeur de montage

- 3106 00: 32 mm
- 3816 00: 23 mm

section de raccordement

- pour conducteurs rigides et flexibles jusqu'à: 2,5mm²

Puissance nominale

- LEDi/ CFLi: 100 W

Indications

- À raccorder aussi en éclairable.
