

Interrupteur à bascule 10 AX 250 V~ avec plaque de montage Interrupteur inverseur universel



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 blanc	3106 13	1/10	18,43	14	4010337112396

Caractéristiques

- Plastique : thermoplastique sans halogène, résistant aux chocs, ou alors on parle de polycarbonate.

Caractéristiques techniques

section de raccordement
- pour conducteurs rigides et flexibles jusqu'à: 2,5mm²

Puissance nominale
- LEDi/ CFLi: 100 W

Etendue de la livraison

- Tous les appareils sont livrés complets avec plaque de montage, entrée de câble et de canal.