


## Interrupteur de commande 10 AX 250 V avec zone d'inscription Interrupteur inverseur universel



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 gris	3116 31	1	56,18	14	4010337123842

### Caractéristiques

- Avec élément d'éclairage LED orange.
- Plastique : thermoplastique sans halogène, résistant aux chocs, ou alors on parle de polycarbonate.
- Test de tension depuis l'avant possible.
- Une longueur de dénudage uniforme (11 mm) pour les interrupteurs et les prises permet un montage plus rapide et plus efficace.
- Utilisation de conducteurs rigides et flexibles possible.
- Leviers de déverrouillage faciles d'accès.
- Base thermoplastique incassable.
- Les éléments d'éclairage LED de série peuvent être insérés par l'avant.
- En fonction de l'interrupteur, la rotation de l'élément d'éclairage à 180° permet de passer de l'éclairage de contrôle à l'éclairage permanent.
- Montage apparent protégé contre l'eau IP66

### Caractéristiques techniques

section de raccordement - pour conducteurs rigides et flexibles jusqu'à:	2,5mm <sup>2</sup>
Puissance nominale - LEDi/ CFLi:	100 W

### Indications

- À raccorder aussi en éclairable.

## Etendue de la livraison

- Pann. d'inscr. "Chauffage marche/arrêt", "VERWARMING AAN/UIT" est ajouté.
  - Entrée de câble 2x (entrée jumelée) jointe.
  - Élément d'éclairage LED orange 230 V~ 0,5 mA inclus.
-