






## Lecteur de carte d'hôtel 10 A 250 V~ Contact NO unipolaire avec borne N



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 blanc brillant	3140 70	1	85,18	01	4010337115397
 blanc satiné (laqué)	3140 72	1	92,34	11	4010337115403
 anthracite (laqué)	3140 73	1	92,34	11	4010337115373
 noir mat (laqué)	3140 74	1	92,34	11	4010337115410
 gris mat (laqué)	3140 76	1	92,34	11	4010337115380

### Caractéristiques techniques

Profondeur de montage:	32 mm
section de raccordement - pour conducteurs rigides et flexibles jusqu'à:	2,5mm <sup>2</sup>
Puissance nominale - LED/ CFLi:	100 W

### Indications

- Autres types sur demande.

---