

Module bouton-poussoir de store à bascule 10 A 250 V~



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 avec griffes de fixation	3158 00	1/10/100	29,92	01	4010337039235
 sans griffes de fixation	3878 00	1/10	29,92	01	4010337064442

Caractéristiques

- Avec verrouillage contre le double enclenchement.
- Verrouillé électriquement et mécaniquement.

Caractéristiques techniques

Profondeur de montage

- 3158 00: 32 mm
- 3878 00: 23 mm

section de raccordement

- pour conducteurs rigides et flexibles jusqu'à: 2,5mm²

Indications

- Comme poste secondaire, convient pour module commande de store avec connexion de poste secondaire.