

Interrupteur de store à bascule 10 AX 250 V~ avec avec symboles de flèche et plaque de montage



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 blanc	3159 13	1	35,15	13	4010337112624

Caractéristiques

- Avec verrouillage contre le double enclenchement.
- Verrouillé électriquement et mécaniquement.

Caractéristiques techniques

section de raccordement - pour conducteurs rigides et flexibles jusqu'à:	2,5mm ²
Puissance nominale - LEDi/ CFLi:	100 W

Etendue de la livraison

- Tous les appareils sont livrés complets avec plaque de montage, entrée de câble et de canal.