




Bascule avec symbole Porte



| Spécification | Réf. | UV. | EUR/pièce HTVA | SP | EAN |
|--|---------|-----|----------------|----|---------------|
|  blanc | 3287 66 | 1 | 13,33 | 13 | 4010337039945 |
|  anthracite | 3287 67 | 1 | 17,21 | 13 | 4010337039952 |
|  teinte alu | 3287 65 | 1 | 17,21 | 13 | 4010337039938 |

Caractéristiques

- Plastique : thermoplastique sans halogène, résistant aux chocs, ou alors on parle de polycarbonate.
- montage encastré protégé contre l'eau IP44

Indications

- Protection antivol par pièce de serrage vissée en option. Il n'est alors pas nécessaire de cheviller le cadre de finition.