


Module interrupteur de commande à bascule 10 AX 250 V~ avec élément d'éclairage LED orange 230 V~ disjoncteur à 2 pôles



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 avec griffes de fixation	3112 00	1/10	38,90	01	4010337038696
 sans griffes de fixation	3822 00	1/10	38,90	01	4010337038702

Caractéristiques

- Fixation rapide (3,5 tours par griffe de fixation).
- Test de tension depuis l'avant possible.
- Utilisation de conducteurs rigides et flexibles possible.
- Leviers de déverrouillage faciles d'accès.
- Base thermoplastique incassable.
- Les éléments d'éclairage LED de série peuvent être insérés par l'avant.

Caractéristiques techniques

Profondeur de montage	
- 3112 00:	32 mm
- 3822 00:	23 mm
section de raccordement	
- pour conducteurs rigides et flexibles jusqu'à:	2,5mm ²
Puissance nominale	
- LEDi/ CFLi:	100 W

Indications

- Peut également être raccordé en éclairable en tournant le module LED de 180°.
-

Etendue de la livraison

- Élément d'éclairage LED orange 230 V~ 0,5 mA inclus.
-