
© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

www.gira.ch

Utilisation de l’interrupteur-poussoir de commande 10 AX 250 V~ avec élément d éclairage LED orange 230 V~ disjoncteur à 2 pôles



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 avec griffes de fixation	3122 00	1	44,06	01	4010337038726
 sans griffes de fixation	3842 00	1	44,06	01	4010337064381

Caractéristiques

- Fixation par griffes simplifiée grâce à l’entraînement à tête de vis PZ1 / à fente / PH robuste
- La position uniforme des bascules qui en résulte permet de donner une apparence ordonnée et de qualité à l’installation électrique.
- L’esthétique est considérablement améliorée, surtout en cas de combinaisons multiples, par exemple avec plusieurs interrupteurs dans un même cadre.

Caractéristiques techniques

Profondeur de montage	
- 3122 00:	32 mm
- 3842 00:	23 mm
section de raccordement	
- pour conducteurs rigides et flexibles jusqu’à:	2,5mm²
Puissance nominale	
- LEDi/ CFLi:	100 W

Indications

Les illustrations sont similaires et peuvent différer de l'original.
Prix valables pour le pays : Suisse avec le prix actuel 11/26.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

www.gira.ch

- Peut également être raccordé en éclairable en tournant le module LED de 180°.

Etendue de la livraison

- Élément d’éclairage LED orange 230 V~ 0,5 mA inclus.
