
GIRA Datenblatt

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

www.gira.ch

Module bouton-poussoir de store à bascule 10 A 250 V~



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 avec griffes de fixation	3158 00	1/10/100	31,27	01	4010337039235
 sans griffes de fixation	3878 00	1/10	31,27	01	4010337064442

Caractéristiques

- Avec verrouillage contre le double enclenchement.
- Verrouillé électriquement et mécaniquement.

Caractéristiques techniques

Profondeur de montage	
- 3158 00:	32 mm
- 3878 00:	23 mm
section de raccordement	
- pour conducteurs rigides et flexibles jusqu'à:	2,5mm²

Indications

- Comme poste secondaire, convient pour module commande de store avec connexion de poste secondaire.

Les illustrations sont similaires et peuvent différer de l'original.
Prix valables pour le pays : Suisse avec le prix actuel 11/26.