© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

www.gira.ch

**Prise SCHUKO 16 A 250 V~ Bornes à vis**



| Spécification | Réf. | UV. | EUR/pièce HTVA | SP | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
|  blanc brillant | 4180 70 | 1/5 | 11,68 | 01 | 4010337116998 |
|  blanc satiné (laqué) | 4180 72 | 1/5 | 14,82 | 11 | 4010337117025 |
|  anthracite (laqué) | 4180 73 | 1/5 | 14,82 | 11 | 4010337116974 |
|  noir mat (laqué) | 4180 74 | 1/5 | 14,82 | 11 | 4010337117049 |
|  gris mat (laqué) | 4180 76 | 1/5 | 14,82 | 11 | 4010337116981 |

**Caractéristiques**

- L’anneau de support est mis à la terre conjointement avec les griffes de fixation et les vis à griffe.
- Fixation rapide (env. 3,5 tours par griffe de fixation).
- Griffes d’écartement encastrées.
- Fixation par griffes simplifiée grâce à l’entraînement à tête de vis PZ1 / à fente / PH robuste
- Installation simplifiée grâce à l’agencement breveté des grands trous de serrure profilés au moyen de vis machinées.
- Profondeur de montage réduite.
- Grand levier à œillet ergonomique.
- Étrier de mise à la terre robuste avec doigts de mise à la terre massifs.
- Anneau de support en acier robuste résistant à la corrosion.
- Base thermoplastique incassable.
- Anneau de support mis à la terre.

Les illustrations sont similaires et peuvent différer de l'original.
Prix valables pour le pays : Suisse avec le prix actuel 11/26.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

www.gira.ch

**Caractéristiques techniques**

| | |
|---|---|
| Profondeur de montage: | 29 mm |
| Propriétés des conducteurs: | rigide et flexible |
| section de raccordement<br>- Pour les conducteurs de: | 1,5 mm² à 2,5 mm² |

---

**Indications**

- Contrôlé selon T.N.O. avec pression de compression augmentée de l'étrier de mise à la terre

---