









**Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) Bornes à vis**



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 blanc crème brillant	4183 01	1/5	10,96	01	4010337093558
 blanc brillant	4183 03	1/10/100	10,96	01	4010337093572
 blanc satiné	4183 27	1/10	10,96	01	4010337093596
 anthracite	4183 28	1/10	12,26	11	4010337093602
 teinte alu	4183 26	1/5	16,97	11	4010337093589
 noir mat	4183 005	1/10	16,97	11	4010337093541
 gris mat	4183 015	1/5	16,97	11	4010337093565
 acier inoxydable	4183 600	1	23,93	11	4010337093619

## Caractéristiques

- L'anneau de support est mis à la terre conjointement avec les griffes de fixation et les vis à griffe.
  - Fixation rapide (env. 3,5 tours par griffe de fixation).
  - Griffes d'écartement encastrées.
  - Fixation par griffes simplifiée grâce à l'entraînement à tête de vis PZ1 / à fente / PH robuste
  - Installation simplifiée grâce à l'agencement breveté des grands trous de serrure profilés au moyen de vis machinées.
  - Profondeur de montage réduite.
  - Grand levier à œillet ergonomique.
  - Étrier de mise à la terre robuste avec doigts de mise à la terre massifs.
  - Anneau de support en acier robuste résistant à la corrosion.
  - Base thermoplastique incassable.
  - Anneau de support mis à la terre.
- 

## Caractéristiques techniques

Profondeur de montage:	32 mm
Propriétés des conducteurs:	rigide et flexible
section de raccordement	
- Pour les conducteurs de:	1,5 mm <sup>2</sup> à 2,5 mm <sup>2</sup>
Température ambiante	
- protection renforcée contre les contacts accidentels:	0 °C à +45 °C

---

## Indications

- Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) selon DIN VDE 0620-1.
-