









## Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) Bornes à vis



| Spécification  | Réf.     | UV.      | EUR/pièce HTVA | SP | EAN           |
|--|----------|----------|----------------|----|---------------|
|  blanc crème brillant | 4183 01  | 1/5      | 10,96          | 01 | 4010337093558 |
|  blanc brillant     | 4183 03  | 1/10/100 | 10,96          | 01 | 4010337093572 |
|  blanc satiné       | 4183 27  | 1/10     | 10,96          | 01 | 4010337093596 |
|  anthracite         | 4183 28  | 1/10     | 12,26          | 11 | 4010337093602 |
|  teinte alu         | 4183 26  | 1/5      | 16,97          | 11 | 4010337093589 |
|  noir mat           | 4183 005 | 1/10     | 16,97          | 11 | 4010337093541 |
|  gris mat           | 4183 015 | 1/5      | 16,97          | 11 | 4010337093565 |
|  acier inoxydable   | 4183 600 | 1        | 23,93          | 11 | 4010337093619 |

## Caractéristiques

- L'anneau de support est mis à la terre conjointement avec les griffes de fixation et les vis à griffe.
- Fixation rapide (env. 3,5 tours par griffe de fixation).
- Griffes d'écartement encastrées.
- Fixation par griffes simplifiée grâce à l'entraînement à tête de vis PZ1 / à fente / PH robuste
- Installation simplifiée grâce à l'agencement breveté des grands trous de serrure profilés au moyen de vis machinées.
- Profondeur de montage réduite.
- Grand levier à œillet ergonomique.
- Étrier de mise à la terre robuste avec doigts de mise à la terre massifs.
- Anneau de support en acier robuste résistant à la corrosion.
- Base thermoplastique incassable.
- Anneau de support mis à la terre.

---

## Caractéristiques techniques

|   |   |
|---|---|
| Profondeur de montage:                                  | 32 mm                                     |
| Propriétés des conducteurs:                             | rigide et flexible                        |
| section de raccordement                                 |   |
| - Pour les conducteurs de:                              | 1,5 mm <sup>2</sup> à 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Température ambiante                                    |   |
| - protection renforcée contre les contacts accidentels: | 0 °C à +45 °C                             |

---

## Indications

- Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) selon DIN VDE 0620-1.
-