









**Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus), sans griffes de fixation Bornes à vis**



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 blanc crème brillant	4383 01	1/5	10,96	01	4010337093633
 blanc brillant	4383 03	1/5	10,96	01	4010337093657
 blanc satiné	4383 27	1/5	10,96	01	4010337108450
 anthracite	4383 28	1/5	12,25	11	4010337093671
 teinte alu	4383 26	1/5	16,93	11	4010337093664
 noir mat	4383 005	1/5	16,93	11	4010337093626
 gris mat	4383 015	1/5	16,93	11	4010337093640
 acier inoxydable	4383 600	1/5	25,29	11	4010337093688

## Caractéristiques

- Installation simplifiée grâce à l'agencement breveté des grands trous de serrure profilés au moyen de vis machinées.
  - Profondeur de montage réduite.
  - Grand levier à œillet ergonomique.
  - Étrier de mise à la terre robuste avec doigts de mise à la terre massifs.
  - Anneau de support en acier robuste résistant à la corrosion.
  - Base thermoplastique incassable.
- 

## Caractéristiques techniques

Profondeur de montage:	32 mm
Propriétés des conducteurs:	rigide et flexible
section de raccordement	
- Pour les conducteurs de:	1,5 mm <sup>2</sup> à 2,5 mm <sup>2</sup>
Température ambiante	
- protection renforcée contre les contacts accidentels:	0 °C à +45 °C

---

## Indications

- Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) selon DIN VDE 0620-1.
-